

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengthe L <sub>1</sub>	34 mm
Klemstuk	259035 3
Schroef voor onderlegplaat	259025 2
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Onderlegplaat	259031 43
ISO-code houder	CRSNR/L 3225P12
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
geschikte wisselplaat	RN.. 1207..
Onderlegplaat voor klemstuk	259041 1
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Onderlegplaat klemstuk Type 1	259041 1
Klemstukunit Type 3	259035 3
Onderlegplaat Type 43	259031 43
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Schroef voor onderlegplaat Type 2	259025 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500