

Garant**Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 2
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	12,5 mm
geschikte wisselplaat	RN.. 1207..
ISO-code houder	CRDNN 2525M12
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	34 mm
Klemstuk	259035 3
Onderlegplaat	259031 43
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat voor klemstuk	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	259025 2
Onderlegplaat klemstuk Type 1	259041 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemstukunit Type 3	259035 3
Onderlegplaat Type 43	259031 43
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500