

**Garant****Klemdraaihouder, neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	RN.. 1207..
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	12,5 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 2
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	34 mm
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L neutrale houders	170 mm
Onderlegplaat	259031 43
Schachtgrootte	32 mm
Klemstuk	259035 3
ISO-code houder	CRDNN 3225P12
Onderlegplaat voor klemstuk	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	259025 2
Onderlegplaat Type 43	259031 43
Klemstukunit Type 3	259035 3
Onderlegplaat klemstuk Type 1	259041 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500