



Verschuifbare krachtspanklem lang, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	370091 2
GTIN	4020772004651
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
- Gesmeed spanelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
- In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
- Lage constructie.

Levering:

- Basiselement en houder.
- T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

Accessoires:

Drukstukken nr. 370095.

Technische beschrijving

Bevestigingsbout G	M16
T-groefbreedte	18 mm
Sleutelwijdte SW	8 mm
Met hoogte-element	nee

Spanhoogte h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Spankracht	30 kN
Bevestigingsschroef G ₁	M16
L	135 mm
Verstelafstand V	16 - 114 mm
Type	764CC
Producttype	Krachtspanklem

Accessoires

Drukstuk, edelstaal Type DR	370095 DR
Drukstuk, edelstaal Type DG	370095 DG
Hoogte-elementlang Voor type 1/2	370093 1/2