



## Verschuifbare krachtspanklem lang, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370091 3
GTIN	4020772004668
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
- Gesmeed spanelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
- In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
- Lage constructie.

#### Levering:

- Basiselement en houder.
- T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

#### Accessoires:

Drukstukken nr. 370096.

### Technische beschrijving

T-groefbreedte	18 mm
Bevestigingsbout G	M16
Sleutelwijdte SW	10 mm
Met hoogte-element	nee

Spanhoogte h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B <sub>1</sub>	20 mm
A	42 mm
A <sub>1</sub>	105 mm
Spankracht	43 kN
Bevestigingsschroef G <sub>1</sub>	M20
L	155 mm
Verstelafstand V	16 - 134 mm
Type	764CC
Producttype	Krachtspanklem

## Accessoires

Hoogte-elementlang Voor type 3	370093 3
Drukstuk, edelstaal Type DR	370096 DR
Drukstuk, edelstaal Type DG	370096 DG