



Temperatuur- en stromingsmeter, Type: 405I



Bestelgegevens

Bestelnummer	474186 405I
GTIN	4029547014260
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en voor de smartphone geoptimaliseerde meetapparatuur. Alle meetgegevens worden direct naar de gratis te gebruiken testo Smart Probes-app (systeemvereisten: iOS 8.3 resp. Android 4.3 of nieuwer / Bluetooth 4.0) overgedragen en kunnen met een mobiel apparaat worden afgelezen, gerapporteerd en vervolgens direct per e-mail worden verzonden.

- **Weergave van maximaal 6 Smart Probes tegelijk.**
- **Draadloos aflezen van de meetwaarden op een mobiel apparaat.**
- **Meetwaardeveranderingen kunnen als afbeelding of tabel worden weergegeven.**
- **Meetrappen kunnen met foto's worden aangevuld.**

Thermo-anemometer met smartphone-bediening. Meting van luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur. Eenvoudige configuratie van dimensie en geometrie van de kanaaldoorsnede voor bepaling van de volumestroom. Tot 400 mm uittrekbare telescoopbuis.

Levering:

Inclusief 4 batterijen nr. 081561 LR3 en kalibratierapport.

Opmerking:

Andere Smart Probes (thermometer, tangthermometer, verschuldrukmeter en hogedrukmeter) op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Lengte	200 mm
Hoogte	41 mm
Breedte	30 mm
Meetbereik temperatuur	-20 - 60 °C
Meetbereik lichtsnelheid	0 - 30 m/s
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	4
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Temperatuur- en stromingsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------