

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, Schroefdraad M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370055 M12
GTIN	2050001879455
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met buitendraad.

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Lengte l	18 mm
Buiten-Ø D	20 mm
Schroefdraad M	M12

Kraaglengte L <sub>2</sub>	12 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	25 kN
Producttype	Pendelopleglak