

**Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370056 M10
GTIN	2050001881557
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	10,5 mm
Kraaglengte L ₂	10 mm
Lengte 1	18 mm
Schroefdraad M	M10

Buiten-Ø D	20 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	25 kN
Producttype	Pendelopleglak