



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	370056 M16
GTIN	2050001875952
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	30 mm
Kraaglengte L ₂	16 mm
Buiten-Ø D ₁	20 mm
Schroefdraad M	M16

Lengte 1	27 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	90 kN
Producttype	Pendelopleglak