



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M20



Bestelgegevens

Bestelnummer	370056 M20
GTIN	2050001886170
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Kraaglengte L ₂	20 mm
Buiten-Ø D ₁	34,5 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Schroefdraad M	M20

Lengte 1	35 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	165 kN
Producttype	Pendelopleglak