



## Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370057 M12
GTIN	2050001888136
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van hardmetaal.

Met buitendraad.

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Lengte 1	18 mm
Kraaglengte L <sub>2</sub>	12 mm
Buiten-Ø D	20 mm
Schroefdraad M	M12

Buiten-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	25 kN
Producttype	Pendelopleglak