

**Pendeloplegvlak vlak, binnendraad, Schroefdraad M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370058 M4
GTIN	2050001885616
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Kogel van kogellagerstaal.

Met inwendige schroefdraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Buiten-Ø D: 18 mm

Buiten-Ø D₁: 10,5 mm

Lengte 1: 17 mm

Kraaglengte L₂: 4,4 mm

maximale belastbaarheid (statisch): 25 kN

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	10,5 mm
-------------------------	---------

Buiten-Ø D	18 mm
Kraaglengte L ₂	4,4 mm
Schroefdraad M	M4
Lengte 1	17 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	25 kN
Producttype	Pendelauflage