



Pendeloplegvlak geribbeld, binnendraad, Schroefdraad M: M3



Bestelgegevens

Bestelnummer	370059 M3
GTIN	2050001882394
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
- Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kogel van kogellagerstaal.

Met inwendige schroefdraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	12 mm
Schroefdraad M	M3
Kraaglengte L ₂	3,5 mm
Lengte 1	11 mm

Buiten-Ø D ₁	7,2 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	10 kN
Producttype	Pendelopleglak