

Garant**Set parallele onderlegplaten, Lengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366702 100
GTIN	4045197799166
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – **precisie-uitvoering**. Paarsgewijze tolerantie $\leq 0,004$ mm, breedte- / hoogtetolerantie $\leq 0,007$ mm, extreem nauwkeurige vlakheid en hoeken. Onderlegplaten opgeborgen in speciale kunststof standaard. Hardheid: 60 HRC.

Paarsgewijs fijngeslepen.**Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Inhoud:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Opmerking:

Maat 125 – 200: Oplpend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.
Reservehouder zie reservedelenlijst.

Technische beschrijving

Lengte	100 mm
--------	--------

Aantal segmenten	20 paar
Vormbeschrijving	vlak
Vormbeschrijving	parallel
Vormbeschrijving	haaks
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 3X16 mm	366706 3X16
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 5X13 mm	366706 5X13
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 5X8 mm	366706 5X8
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 6X19 mm	366706 6X19
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 3X6 mm	366706 3X6
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 6X9 mm	366706 6X9
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 3X21 mm	366706 3X21
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 2X15 mm	366706 2X15
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 4X7 mm	366706 4X7
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 2X20 mm	366706 2X20
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 6X24 mm	366706 6X24
Kunststof standaard voor parallelle vlakplaten Type 100	366701 100
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedtexhoogte 2X5 mm	366706 2X5

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 4X17 mm	366706 4X17
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 5X18 mm	366706 5X18
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 2X10 mm	366706 2X10
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 3X11 mm	366706 3X11
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 5X23 mm	366706 5X23
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 4X12 mm	366706 4X12
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 4X22 mm	366706 4X22
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 6X14 mm	366706 6X14