

Garant**Set parallele onderlegplaten, Lengte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366702 150
GTIN	4045197799289
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – **precisie-uitvoering**. Paarsgewijze tolerantie $\leq 0,004$ mm, breedte- / hoogtetolerantie $\leq 0,007$ mm, extreem nauwkeurige vlakheid en hoeken. Onderlegplaten opgeborgen in speciale kunststof standaard. Hardheid: 60 HRC.

Paarsgewijs fijngeslepen.**Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Inhoud:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Opmerking:

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.
Reservehouder zie reservedelenlijst. Oplopend met 1 mm (behalve 9 mm), anders alle afmetingen bereikbaar.

Technische beschrijving

Aantal segmenten	24 paar
------------------	---------

Lengte	150 mm
Vormbeschrijving	vlak
Vormbeschrijving	parallel
Vormbeschrijving	haaks
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 14X22 mm	366716 14X22
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 12X20 mm	366716 12X20
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 8X16 mm	366716 8X16
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 14X17 mm	366716 14X17
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 8X21 mm	366716 8X21
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 8X26 mm	366716 8X26
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 8X31 mm	366716 8X31
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 10X23 mm	366716 10X23
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 10X33 mm	366716 10X33
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 12X15 mm	366716 12X15
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 12X40 mm	366716 12X40
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedtexhoogte 10X28 mm	366716 10X28
	366716 14X37

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 14X37 mm

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 14X27 mm

366716 14X27

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 8X36 mm

366716 8X36

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 12X25 mm

366716 12X25

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 10X13 mm

366716 10X13

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 12X35 mm

366716 12X35

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 10X18 mm

366716 10X18

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 14X32 mm

366716 14X32

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 14X42 mm

366716 14X42

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 8X11 mm

366716 8X11

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 12X30 mm

366716 12X30

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat
150 Breedte×hoogte 10X38 mm

366716 10X38

Kunststof standaard voor parallelle vlakplaten Type
125-200

366701 125-200