

**Spanhaak met kraag M8, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370070 1
GTIN	2050001882530
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verzonken schroef.

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370077.

Technische beschrijving

Hoogte H ₂	14 mm
F _{max.}	7,9 kN
H ₁	35 - 45 mm
Schroefdraad M	M8

Lengte 1	20 mm
Type	1
maximaal draaimoment	20 Nm
Producttype	Spanhaak