



## Spanhaak met kraag M8, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370070 2
GTIN	2050001882677
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met verzonken schroef.

Geheel van temperstaal en gebruint.

**Toepassing:**

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

**T.b.v.:**

Hoogte-element nr. 370077.

### Technische beschrijving

Schroefdraad M	M8
Lengte 1	25 mm
F <sub>max.</sub>	7,3 kN
Type	2

Hoogte H <sub>2</sub>	14 mm
H <sub>1</sub>	35 - 45 mm
maximaal draaimoment	20 Nm
Producttype	Spanhaak