

**Spanhaak met kraag M8, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370070 3
GTIN	2050001878472
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verzonken schroef.

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370077.

Technische beschrijving

Type	3
F _{max.}	6,7 kN
H ₁	35 - 45 mm
Lengte 1	30 mm

maximaal draaimoment	20 Nm
Hoogte H ₂	14 mm
Schroefdraad M	M8
Producttype	Spanhaak