

**Spanhaak met kraag M8, Type: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370070 4
GTIN	2050001887719
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verzonken schroef.

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370077.

Technische beschrijving

Lengte 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Type	4
maximaal draaimoment	20 Nm

F _{max.}	7,9 kN
Hoogte H ₂	14 mm
Schroefdraad M	M8
Producttype	Spanhaak