

**Spanhaak met kraag M8, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370070 5
GTIN	2050001874979
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verzonken schroef.

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370077.

Technische beschrijving

Lengte 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
maximaal draaimoment	20 Nm
Type	5

Schroefdraad M	M8
Hoogte H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Producttype	Spanhaak