

**Spanhaak met kraag M8, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370070 6
GTIN	2050001887856
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met verzonken schroef.

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

**Toepassing:**

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

**T.b.v.:**

Hoogte-element nr. 370077.

**Technische beschrijving**

Type	M 8
Lengte 1	30 mm
Schroefdraad M	M8
Hoogte H <sub>2</sub>	14 mm

$F_{\max.}$	6,7 kN
maximaal draaimoment	20 Nm
$H_1$	45 - 55 mm
Producttype	Spanhaak