

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	170 mm
Onderlegplaat	259031 38
Koplengte L ₁	40 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Verenset	259044 7
ISO-code houder	PSSNR/L 3232P19
Kniehefboom	259015 13
Set verende stiften	259047 5
Kniehefboomschroef	259018 13
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Schachtgrootte	32 mm
Plaatafmeting	19 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Onderlegplaat Type 38	259031 38
Kniehefboom Type 13	259015 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500