

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PSSNR/L 3232P19
Onderlegplaat	259031 38
Koplengte L ₁	40 mm
Totale lengte L	170 mm
Verenset	259044 7
Functiebreedte L ₄	40 mm
Kniehefboomschroef	259018 13
Kniehefboom	259015 13
Schachtgrootte	32 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Plaatafmeting	19 mm
Set verende stiften	259047 5
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 7	259044 7
Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboom Type 13	259015 13
Onderlegplaat Type 38	259031 38
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500