

**Spanhaak met kraag M12, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370071 2
GTIN	2050001880291
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370078.

Technische beschrijving

$F_{max.}$	12,6 kN
Schroefdraad M	M12
Hoogte H_2	29 mm
H_1	50 - 65 mm
maximaal draaimoment	45 Nm

Type	2
Lengte 1	50 mm
Producttype	Spanhaak