

**Spanhaak met kraag M12, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370071 3
GTIN	2050001877635
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

**Toepassing:**

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

**T.b.v.:**

Hoogte-element nr. 370078.

**Technische beschrijving**

H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
Lengte 1	60 mm
F <sub>max.</sub>	11,7 kN
Schroefdraad M	M12
Type	3

maximaal draaimoment	45 Nm
Hoogte H <sub>2</sub>	29 mm
Producttype	Spanhaak