

**Spanhaak met kraag M12, Type: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370071 4
GTIN	2050001886736
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

**Toepassing:**

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

**T.b.v.:**

Hoogte-element nr. 370078.

**Technische beschrijving**

Hoogte $H_2$	27 mm
$H_1$	65 - 80 mm
$F_{max.}$	13,5 kN
maximaal draaimoment	45 Nm
Lengte 1	40 mm

Schroefdraad M	M12
Type	4
Producttype	Spanhaak