



Spanhaak met kraag M12, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	370071 6
GTIN	2050001886453
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370078.

Technische beschrijving

Type	6
F _{max.}	11,7 kN
maximaal draaimoment	45 Nm
Lengte 1	60 mm
H ₁	65 - 80 mm

Hoogte H ₂	29 mm
Schroefdraad M	M12
Producttype	Spanhaak