



Spanhaak met kraag M16, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	370072 2
GTIN	2050001880574
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370079.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16
Hoogte H ₂	36 mm
maximaal draaimoment	60 Nm
H ₁	50 - 65 mm
Lengte 1	50 mm

$F_{\max.}$	12,4 kN
Type	2
Producttype	Spanhaak