

**Spanhaak met kraag M16, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370072 3
GTIN	2050001880017
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

**Toepassing:**

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

**T.b.v.:**

Hoogte-element nr. 370079.

**Technische beschrijving**

H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
F <sub>max.</sub>	12 kN
Lengte 1	60 mm
Type	3
maximaal draaimoment	60 Nm

Schroefdraad M	M16
Hoogte H <sub>2</sub>	36 mm
Producttype	Spanhaak