



Spanhaak met kraag M16, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	370072 6
GTIN	2050001880154
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370079.

Technische beschrijving

$F_{max.}$	12 kN
Hoogte H_2	36 mm
Type	6
Lengte 1	60 mm
H_1	65 - 80 mm

maximaal draaimoment	60 Nm
Schroefdraad M	M16
Producttype	Spanhaak