

**Zwenkspanner zonder greep, Type: 30L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370085 30L
GTIN	2050001884350
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Zwenkspanner 'One Touch' met axiale spanslag (H1/H2) via hefboombeweging (links/rechts).
- Lichaam van temperstaal en gebruieneerd.
- Gelijmatige spankracht op het onderdeel.
- Weinig storende contouren dankzij afneembare greep.

**Toepassing:**

- Voor het snel spannen en openen bij individuele onderdelen.
- Voor lichte verspaningswerkzaamheden.

**Opmerking:**

Inschroefhandgrepen met draaimomentbegrenzing op aanvraag leverbaar.

Maximale spankracht: 800 N

Max. handkracht handgreep: 150 N

**Technische beschrijving**

Maat E	18 mm
--------	-------

Hoogte H	57,5 mm
Type	30L
Schroefdraad M	M6
L <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	15 mm
B <sub>1</sub>	14 mm
Spanhoogte H <sub>1</sub> min.	31,4 mm
Spanhoogte H <sub>1</sub> max.	32,6 mm
Maximale spankracht	800 N
Max. handkracht handgreep	150 N
B	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
Schroefdraad M <sub>1</sub>	M4
Producttype	Installatie-spansysteem