



Zwenkspanner met greep, Type: 30R



Bestelgegevens

Bestelnummer	370086 30R
GTIN	2050001883933
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- Zwenkspanner 'One Touch' met axiale spanslag (H1/H2) via hefboombeweging (links/rechts).
- Lichaam van temperstaal en gebruineerd.
- Gelijkmatige spankracht op het onderdeel.
- Weinig storende contouren dankzij afneembare greep.

Toepassing:

- Voor het snel spannen en openen bij individuele onderdelen.
- Voor lichte verspaningswerkzaamheden.

Opmerking:

Inschroefhandgrepen met draaimomentbegrenzing op aanvraag leverbaar.

Maximale spankracht: 800 N

Max. handkracht handgreep: 150 N

Technische beschrijving

Maat E	18 mm
Schroefdraad M	M6
Hoogte H	57,5 mm
L ₁	32 mm

Type	30R
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm
Spanhoogte H ₁ min.	31,4 mm
Spanhoogte H ₁ max.	32,6 mm
Maximale spankracht	800 N
Max. handkracht handgreep	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Schroefdraad M ₁	M4
Producttype	Installatie-spansysteem