



## Zwenkspanner met greep, Type: 40R



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370086 40R
GTIN	2050001877352
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Zwenkspanner 'One Touch' met axiale spanslag (H1/H2) via hefboombeweging (links/rechts).
- Lichaam van temperstaal en gebruineerd.
- Gelijkmatige spankracht op het onderdeel.
- Weinig storende contouren dankzij afneembare greep.

#### Toepassing:

- Voor het snel spannen en openen bij individuele onderdelen.
- Voor lichte verspaningswerkzaamheden.

#### Opmerking:

Inschroefhandgrepen met draaimomentbegrenzing op aanvraag leverbaar.

Maximale spankracht: 1200 N

Max. handkracht handgreep: 200 N

### Technische beschrijving

L <sub>1</sub>	40 mm
L <sub>2</sub>	20 mm
B <sub>1</sub>	16 mm

Hoogte H	78,1 mm
Maat E	25 mm
Type	40R
Schroefdraad M	M8
Spanhoogte H <sub>1</sub> min.	44,1 mm
Spanhoogte H <sub>1</sub> max.	45,9 mm
Maximale spankracht	1200 N
Max. handkracht handgreep	200 N
B	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Schroefdraad M <sub>1</sub>	M6
Producttype	Installatie-spansysteem