



Zwenkspanner met greep, Type: 40L



Bestelgegevens

Bestelnummer	370086 40L
GTIN	2050001878618
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- Zwenkspanner 'One Touch' met axiale spanslag (H1/H2) via hefboombeweging (links/rechts).
- Lichaam van temperstaal en gebruineerd.
- Gelijkmatige spankracht op het onderdeel.
- Weinig storende contouren dankzij afneembare greep.

Toepassing:

- Voor het snel spannen en openen bij individuele onderdelen.
- Voor lichte verspaningswerkzaamheden.

Opmerking:

Inschroefhandgrepen met draaimomentbegrenzing op aanvraag leverbaar.

Maximale spankracht: 1200 N

Max. handkracht handgreep: 200 N

Technische beschrijving

L ₁	40 mm
Maat E	25 mm
Hoogte H	78,1 mm

B ₁	16 mm
Type	40L
Schroefdraad M	M8
L ₂	20 mm
Spanhoogte H ₁ min.	44,1 mm
Spanhoogte H ₁ max.	45,9 mm
Maximale spankracht	1200 N
Max. handkracht handgreep	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Schroefdraad M ₁	M6
Producttype	Installatie-spansysteem