



Persluchtsmeerapparaat, mobiel, Geschikt voor inhoud reservoir: 25kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	084000 25
GTIN	8429765410800
Artikelklasse	08H

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiel persluchtsmeerapparaat met trolley voor het voordelig en veilig transporteren van lang houdbare vetten. Hoge capaciteit dankzij een overbrengingsverhouding van 1 : 55, evenals een zuigaansluiting en veilige smeerslangen met een grote diameter. Geschikt voor oliën en vetten tot consistentieklasse 2, ook biologische vetten (universele vetten).

Levering:

Vetvolgdeksel, stalen stofkap, hogedruksmeerpistool en 4 m slang.

Opmerking:

Het smeerapparaat is zelfsmarend en vereist geen extra leidingdoorsmering. Het gebruik van een drukregelaar met waterafscheider wordt aanbevolen.

Technische beschrijving

maximale smeerdruk	400 bar
benodigde luchtdruk	3 - 10 bar
maximale capaciteit	600 g/min
geschikt voor inhoud reservoir	25 kg

Binnen-Ø reservoir	300 - 340 mm
Producttype	Smeerapparaat