



Zelfnivellerende rotatielaser GRL, Type: 500HV



Bestelgegevens

Bestelnummer	468495 500HV
GTIN	3165140783866
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfnivellerende rotatielaser voor buitentoepassingen. Nauwkeurig, snel en eenvoudig nivelleren van de laserlijnen. Anti-Drift-systeem **voorkomt nivelleerfouten** bij trillingen en schokken.

- **Diefstalbeveiliging door optisch en akoestisch signaal.**
- **Automatische uitlijning van de laserstraal ten opzichte van het ontvangermidden - hellingshoekwaarde wordt automatisch bepaald.**
- **Hellingshoekwaarden kunnen direct en nauwkeurig via de ontvanger worden ingevoerd.**
- **Verticale uitlijning van de laserlijn met pijltoetsen.**
- **Automatische uitschakeling van de laser bij storingen.**
- **Automatische kalibratieherinneringen als kalibratie nodig is na storingen.**
- **Simultaan opladen van laser en ontvanger.**

Levering:

Laserontvanger, meetlat, bouwstatief, li-ion-accu, lader, gebruiksaanwijzing, transportkoffer. Met afstandsbediening.

IP-klasse: IP 56

Maximale afwijking: $\pm 0,05$ mm/m

Laserklasse: 2

Kleur van de laser: rood

Bereik: 20 m

Bereik met ontvanger: 500 m

Nivelleerbereik: $\pm 5,7$ graden

Technische beschrijving

Bereik met ontvanger	500 m
Toerental	600 min ⁻¹
Statiefschroefdraad	2 × 5/8 inch
IP-klasse	IP 56
Hoogte	194 mm
Bereik	20 m
Nivelleerbereik	$\pm 5,7$ graden
Breedte	217 mm
Laserklasse	2
Bedrijfsduur	25 h
Nivelleertijd	15 s
Gewicht	2,3 kg
Lengte	234 mm
Ashellingshoek	$\pm 8,5$ %
Maximale afwijking	$\pm 0,05$ mm/m
Kleur van de laser	rood
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Producttype	Zelfnivellerende rotatielaser