

**Detector, Type: GMS120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Artikelklasse	46T

Omschrijving**Uitvoering:**

Betrouwbare detectie ook van diep gelegen objecten tot een diepte van 120 mm. Drie detectiemodi (droogbouw, metaal, modus voor spanningsvoerende leidingen) voor verschillende toepassingen. Een betrouwbaarder detectie van objecten door optisch en akoestisch signaal. Nauwkeurige weergave van het objectmidden. Het middelpunt van het gezochte object kan eenvoudig door de markeringsopening worden gemarkeerd. Groot, verlicht display. Softgrip-oppervlak voor een betere grip.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Detecteerbare materialen: ferrometalen, non-ferrometalen, houten onderconstructies, spanningsvoerende leidingen.

Levering:

Batterij nr. 081551 6LR61, handlus, beschermtas.

Technische beschrijving

Meetbereik	120 mm
------------	--------

Detectiediepte staal	120 mm
Detectiediepte koper	80 mm
Detectiediepte stroomvoerende leidingen	50 mm
Detectiediepte hout	38 mm
Gewicht	270 g
Lengte	200 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	32 mm
IP-klasse	IP 54
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Detector