

**Detector, Type: DTECT120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Artikelklasse	46T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Betrouwbare detectie ook van diep gelegen objecten tot een diepte van 120 mm. Drie detectiemodi (droogbouw, metaal, modus voor spanningsvoerende leidingen) voor verschillende toepassingen. Een betrouwbaarder detectie van objecten door optisch en akoestisch signaal. Puntmeting maakt plaatsbepalingen op zeer kleine oppervlakken mogelijk. Optische richtingaanwijzing voor nauwkeurig lokaliseren van het objectmidden.

**Toepassing:**

Detecteerbare materialen: ferrometalen, non-ferrometalen, houten onderconstructies, spanningsvoerende leidingen. Extra detecteerbaar materiaal: met water gevulde kunststof buizen.

**Levering:**

Li-ion-accu, snellader, L-Boxx

**Technische beschrijving**

Meetbereik	120 mm
Detectiediepte staal	120 mm
Detectiediepte koper	120 mm

Detectiediepte stroomvoerende leidingen	60 mm
Detectiediepte hout	38 mm
Nauwkeurigheid	±10 mm
Gewicht	490 g
Lengte	206 mm
Breedte	92 mm
Hoogte	85 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Detector