



## Handlasermeter, Type: GLM50C



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 465560 GLM50C |
| GTIN          | 3165140822909 |
| Artikelklasse | 46T           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Eenvoudig gebruik met verbeterde gebruikersinterface en verlicht display. Markeringsfunctie. Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuinite van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk.

Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaat exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Gegevensoverdracht via Bluetooth d.m.v. gratis GLM apps: GLM floor plan en GLM measure document (Android: smartphone vanaf 4.3, tablet vanaf 4.3; iOS: smartphone vanaf 4S, iPad vanaf 3e generatie).

#### Norm:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Statiefschroefdraad 1/4 inch. Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuinite van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaten exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Datatransfer via Bluetooth®.

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief beschermtas. Incl. batterijen 081561 LR3.

**Accessoires:**

Meetstatief nr. 468558

Aansluiting: Bluetooth-interface

IP-klasse: IP 54

Meetnauwkeurigheid:  $\pm 1,5$  mm

Statiefschroefdraad: 1/4 inch

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's: 081561 LR3

Bereik: 50 m

Optellen/afrekken: ja

Minimaal-/maximaalmeting: ja

## Technische beschrijving

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Breedte                          | 45 mm               |
| Indirecte meting (Pythagoras)    | ja                  |
| Hoogte                           | 24 mm               |
| Meetnauwkeurigheid               | $\pm 1,5$ mm        |
| Lengte                           | 106 mm              |
| Statiefschroefdraad              | 1/4 inch            |
| Hellingsensor                    | 360 graden          |
| Aansluiting                      | Bluetooth-interface |
| Batterijlevensduur (metingen)    | 10000               |
| Fabrikantnummer                  | GLM 50 C            |
| IP-klasse                        | IP 54               |
| Optellen/afrekken                | ja                  |
| Gewicht                          | 100 g               |
| Bereik                           | 50 m                |
| Minimaal-/maximaalmeting         | ja                  |
| Voeding                          | 2x 081561 LR3       |
| Oproep van laatste metingen      | ja                  |
| Oppervlakte- en volumeberekening | ja                  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Aantal inbegrepen batterijen              | 2                   |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 LR3          |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding     |
| Laserklasse volgens IEC 825-1             | 2                   |
| Producttype                               | Laser-afstandsmeter |

---

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Fotostatief                                      | 468558     |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081556 LR3 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081561 LR3 |