

**Handlasermeter, Type: GLM80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465560 GLM80
GTIN	3165140600804
Artikelklasse	46T

Omschrijving**Uitvoering:**

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Eenvoudig gebruik met verbeterde gebruikersinterface en verlicht display. Markeringsfunctie. Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuinite van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk.

Norm:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof (IP 54). Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Statiefschroefdraad 1/4 inch. Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuinite van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaten exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Datatransfer via Bluetooth®.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas. Incl. Li-ion-accu, lader + micro-USB-kabel.

Accessoires:

Meetstatief nr. 468558

IP-klasse: IP 54

Meetnauwkeurigheid: $\pm 1,5$ mm

Statiefschroefdraad: 1/4 inch

Bereik: 80 m

Optellen/afrekken: ja

Minimaal-/maximaalmeting: ja

Oppervlakte- en volumeberekening: ja

Technische beschrijving

Breedte	51 mm
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Lengte	111 mm
Batterijlevensduur (metingen)	25000
Gewicht	140 g
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Bereik	80 m
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Hellingssensor	360 graden
Voeding	Li-ion-accu
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Optellen/afrekken	ja
Hoogte	30 mm
Oproep van laatste metingen	ja
IP-klasse	IP 54
Meetnauwkeurigheid	$\pm 1,5$ mm
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Fotostatief

468558