

3M Scotch-Brite™

**Schuurvlies-rol CF-PRO, 100 mm × 10 m, Vliesstructuur: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556089 1000
GTIN	4064035074524
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal.

De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk.

**Voordeel:**

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

**Toepassing:**

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Kleur	grijs
3M-aanduiding	CF-PRO
Korrelvergelijking	600 - 1000
Vliesstructuur	1000
Uitvoering	S Ultra Fine
Fijnheidsgraad	zeer fijn
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rolbreedte	100 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	100 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		

nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

---

## Accessoires

Opnamestift	556030
Handblok	556020