


**Schuurpaperset 10-delig perforatie 10-voudig, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557620 60
GTIN	4058546476304
Artikelklasse	56Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiel, taai E-papier bestrooid met korund. Zeer hoge scheurvastheid.  
Achterzijde met klitchechting voor snel wisselen van de vellen.

**Toepassing:**

Schuren van metaal en hardhout.

Speciaal gatsysteem voor excentrische vlakschuurmachine nr. 077326 SPS140.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	60
Fijnheidsgraad	grof
Breedte	115 mm
Lengte	107 mm
Aantal afzuiggaten	10
Aantal schuurbladen	10
Producttype	Klitschuurpapier

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	beperkt geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt