

Schuurpaperset 10-delig perforatie 10-voudig, Korrelgrootte: 120



Bestelgegevens

Bestelnummer	557620 120
GTIN	4058546476328
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, taai E-papier bestrooid met korund. Zeer hoge scheurvastheid.
Achterzijde met klitchechting voor snel wisselen van de vellen.

Toepassing:

Schuren van metaal en hardhout.

Speciaal gatsysteem voor excentrische vlakschuurmachine nr. 077326 SPS140.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Fijnheidsgraad	middel
Breedte	115 mm
Lengte	107 mm
Aantal afzuiggaten	10
Aantal schuurbladen	10
Producttype	Klitschuurpapier

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	beperkt geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt