



Elektronica-zijsnijtang Super Knips[®], KW, totale lengte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	726620 125
GTIN	4003773035404
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

Toepassing:

Ook geschikt voor het knippen van glasvezelkabel (lichtgeleider).

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 1,6 mm
Kopbreedte	13,5 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard	0,2 - 1,2 mm
Snijlengte	9 mm
totale lengte	125 mm
Snijhoek	Zonder facet
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Norm	DIN ISO 9654
Greep	Meercomponenten-bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak	gebruineerd
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
met draadhouder	nee
Producttype	Snijdende tang