

**Elektronica-zijsnijtang Super Knips[®], SFW, totale lengte: 125Hmm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 726645 125H |
| GTIN | 4003773065074 |
| Artikelklasse | 73F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, gebruineerd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Snijcapaciteit koperdraad tot Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Snijcapaciteit staaldraad middelhard | 0,2 - 1,2 mm |
| Snijlengte | 9 mm |
| Snijcapaciteit harde draad tot Ø | 0,2 - 0,6 mm |
| Kopbreedte | 13,5 mm |
| totale lengte | 125 mm |
| Snijhoek | Zeer klein facet |
| Materiaal | Hoogwaardig gereedschapstaal |
| Norm | DIN ISO 9654 |
| Greep | Meercomponenten-bekleding |

| | |
|----------------------|--|
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
| Oppervlak | gebruineerd |
| Productnaamattribuut | SFW |
| met openingsveer | ja |
| met draadhouder | nee |
| Producttype | Snijdende tang |