



## Elektronica-zijsnijtang Super Knips® met draadhouder, SFW, totale lengte: 125Hmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	726650 125H
GTIN	4003773065081
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

#### Norm:

**DIN ISO 9654**

#### Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

### Technische beschrijving

Snijcapaciteit staaldraad middelhard	0,2 - 1,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	0,2 - 0,6 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 1,6 mm
Kopbreedte	13,5 mm
Snijlengte	9 mm
totale lengte	125 mm
Snijhoek	Zeer klein facet
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Norm	DIN ISO 9654

Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak	gebruineerd
Productnaamattribuut	SFW
met openingsveer	ja
met draadhouder	ja
Producttype	Snijdende tang