



Elektronica-zijsnijtang Super Knips[®], antistatische handgrepen, KW, totale lengte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	726660 125
GTIN	4003773025184
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, zonder snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer. **ESD-veilig.**

Toepassing:

Ook geschikt voor het knippen van glasvezelkabel (lichtgeleider).

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
Kopbreedte	13,5 mm
Snijlengte	9 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 1,6 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard	0,2 - 1,2 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zonder facet
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard

Norm	DIN ISO 9654
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
met draadhouder	nee
Producttype	Snijdende tang