

**Weldonelement met compensatie, kort, Voor nominale Ø d: 4 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	335720 4
GTIN	4045197801463
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

**Voordeel:**

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

**Toepassing:**

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

**Accessoires:**

Compensatie-element nr. 335730.

**Opmerking:**

Minimale compensatiefunctie **alleen** in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

Buiten-Ø D: 12 mm

Afkoppellengte A: 36 mm

Verstelafstand V: 10 mm

Totale lengte L: 45 mm

**Technische beschrijving**

Verstelafstand V	10 mm
------------------	-------

Afkoppellengte A	36 mm
Spanbereik d	4 mm
Buiten-Ø D	12 mm
Totale lengte L	45 mm
Producttype	Taphouder

---

## Accessoires

Compensatie-element Spanbereik d 3,5-6 mm	335730 3,5-6
---	--------------