



## Weldonelement met compensatie, lang, Voor nominale Ø d: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	335725 10
GTIN	4045197801579
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

#### Voordeel:

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

#### Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

#### Accessoires:

Compensatie-element nr. 335730.

#### Opmerking:

Minimale compensatiefunctie **alleen** in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

### Technische beschrijving

Spanbereik d	10 mm
Buiten-Ø D	18 mm
Afkoppellengte A	145,5 mm
Verstelafstand V	10 mm
Totale lengte L	148 mm

Producttype

Taphouder