



Compensatie-element, Spanbereik d: 7-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	335730 7-10
GTIN	4045197801661
Artikelklasse	32P

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

Voordeel:

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

Accessoires:

Compensatie-element nr. 335730.

Opmerking:

Minimale compensatiefunctie **alleen** in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

Technische beschrijving

Spanbereik d	7 - 10 mm
Draadaansluiting	M14×1

Producttype

Compensatie-element